

## 美潔漂白水濃度計傳輸設備規格

### 型號：CL-GW5 (美潔漂白水濃度計傳輸盒)

系統功能	傳輸資料即時監看	
	離線記錄瀏覽(最近7天)	
	設定	網路設定
		系統時間設定
自動校時(需連上internet)		
硬體界面	WiFi 2.4GHz (802.11 b/g/n)	
	Ethernet 10M/100M	
	USB 2.0	
	Micro HDMI Output (HDMI 1.3)	

#### 備註

1. 客戶自備Micro HDMI 線及顯示螢幕 2. 客戶自備USB 滑鼠

### 型號：CL-GW5H (單機工作站)

系統功能	單機工作站模式	傳輸資料即時監看	
		歷史記錄瀏覽(最近60天)	
		歷史記錄匯出	
		漂白水筆註冊(上限:5支筆)	
	傳輸盒模式	傳輸資料即時監看	
		離線記錄瀏覽(最近7天)	
	設定	模式切換 (單機工作站/傳輸盒)	
		網路設定	
系統時間設定			
自動校時(需連上internet)			
硬體界面	WiFi 2.4GHz (802.11 b/g/n)		
	Ethernet 10M/100M		
	USB 2.0		
	Micro HDMI Output (HDMI 1.3)		

#### 備註

1. 客戶自備Micro HDMI 線及顯示螢幕 2. 客戶自備USB HUB 3. 客戶自備USB 滑鼠 4. 客戶自備USB disc